



DAP2806509016

Colonette 80 double hauteur 650 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	10800 - 10800 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

Équipement

Réglable	No
Est portable	No

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	No
Convient au montage au sol	Oui

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

