



DAP2806509016

**tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-80 H=650mm biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Głębokość                      | 130 mm                        |
| Szerokość                      | 98 mm                         |
| Wysokość montażu               | 0,65 - 0,65 m                 |
| Regulacja wysokości            | 0 mm                          |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 10800 - 10800 mm <sup>2</sup> |
| Kształt bieguna                | Prostokątny                   |
| Szerokość pokrywy              | 80 mm                         |

**Pokrywa, drzwi**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 2 |
|------------------------------------|---|

**Sprzęt**

|                |     |
|----------------|-----|
| Regulowany     | Nie |
| Jest przenośny | Nie |

**Kabel**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Pozycja wejścia kabla | Z dołu / na dole |
|-----------------------|------------------|

**Instalacja, montaż**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Możliwość montażu sufitowego         | Nie |
| Przystosowany do montażu na podłodze | Tak |

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Aluminium   |
| Obróbka  | Lakierowany |
| Kolor    | Biały       |
| Kod RAL  | 9016        |

**Konfiguracja**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Liczba boków do zamontowania | Dwustronny |
|------------------------------|------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

