



85656189



Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, bl pol.

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

Tension

Tension de service	3 - 3 V
--------------------	---------

Equipement

Nombre de canaux	4
------------------	---

Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %
-----------------------------------	-----

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
-----------------	-----------

Type de récepteur	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Dimensions

Hauteur de montage	14 mm
--------------------	-------

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Protection	Avec protection de démontage
------------	------------------------------

Tension	Tension d'alimentation via des cellules solaires
---------	--

Mode d'installation	Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons
---------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----