




85656189



IP20



B.X/S.1 KNX RF przycisk 2-kr płaski z baterią słoneczną, biały

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

Sprzęt

Liczba kanałów 4

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

Materiały

Kolor Biały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Napięcie Zasilanie elektryczne za pomocą ogniw solarnych

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak