



85656189



KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

##### Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

##### Samenstelling

Aantal kanalen	4
Bedrijfscyclus zender	1 %

##### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm
--------------	-------

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Thermoplast

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

##### Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Spanning	Voeding via zonnecel
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----