



85656189



KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, pb sj

#### Tehničke karakteristike

##### Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

##### Napon

Radni napon 3 - 3 V

##### Oprema

Broj kanala 4

Radni ciklus odašiljača 1 %

##### Povezivost

Radio protokol KNX Radio

Kategorija prijemnika 2

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Dimenzije

Visina montaže/sklapanja 14 mm

##### Materijali

Boja Polarna bijela

Materijal Termoplastika

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Napon Napajanje preko solarnih ćelija

Način instalacije Za montažu na ravnu površinu i proširenje kombinacija

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da