




85656182



SM Puls sup doble Solar -QL S/B blanco brillo

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible quicklink

Tensión

Tensión de empleo 3 - 3 V

Equipo

Número de canales 4

Ciclo de trabajo del emisor 1 %

Conectividad

Protocolo radio KNX vía radio

Categoría de receptores 2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Dimensiones

Altura de montaje 14 mm

Materiales

Colour Blanco

Material Termoplástico

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Función Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Tensión Alimentación de tensión mediante células solares

Tipo de montaje Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí