




SM Puls sup doble Solar -QL S/B blanco brillo

Características técnicas

Configuración	
Modo de configuración posible	quicklink
Tensión	
Tensión de servicio	3 - 3 V
Equipo	
Número de canales	4
Transmisor duty cycle	1 %
Conectividad	
Protocolo radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Dimensiones	
Altura de montaje	14 mm
Materiales	
Colour	Blanco
Material	Termoplástico
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Texto	
Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Protección	Con protección para evitar el desmontaje
Tensión	Alimentación de tensión mediante células solares
Tipo de montaje	Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones
Sostenibilidad	
Conforme con RoHS	Sí