



85656182



**B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΠΕΖ ΗΛΙΑΚΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

**Εξοπλισμός**

Αριθμός καναλιών 4

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

**Συνδεσιμότητα**

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Διαστάσεις**

Ύψος συναρμολόγησης 14 mm

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

Υλικό Θερμοπλαστικό

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Κείμενο**

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Τάση Παροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι