



85656185



**KNX-RF vlakkewandzender. 2-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, antraciet**

**Technische karakteristieken**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

**Spanning**

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

**Uitrusting**

Aantal kanalen	4
Bedrijfscyclus zender	1 %

**Connectiviteit**

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Afmetingen**

Opbouwhoogte	14 mm
--------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Antraciet
Materiaal	Thermoplast

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Teksten**

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Spanning	Voeding via zonnecel
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----