



HW1N416FB

## Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1600A 4-polig fast, för sentinel TU

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	1600 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	42 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	42 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	42 kA

#### Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	30000

#### Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

#### Resistans

Inre resistans	25 $\mu\Omega$
----------------	----------------

#### Arkitektur

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Fast

#### Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja