



FWB63GS

**Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 950x800x161mm, QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 18  |
| Nombre de rangées         | 18  |
| Nombre de travée de large | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 216 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 950 mm |
| Largeur    | 800 mm |
| Profondeur | 165 mm |

#### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 36 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type de poignée                | Loquet |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui    |

#### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection      | Classe II |
| Résistance aux chocs IK   | IK07      |
| Classe de protection (IP) | IP44      |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|