



ARF566D



Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Märkström -25°C	19,92 A
Märkström vid -20°C	19,60 A
Märkström -15°C	19,27 A
Märkström -10°C	18,93 A
Märkström -5°C	18,59 A
Märkström vid 0°C	18,24 A
Märkström 5°C	17,89 A
Märkström 10°C	17,53 A
Märkström 15°C	17,16 A
Märkström vid 20°C	16,78 A
Märkström 25°C	16,40 A
Märkström 30°C	16 A
Märkström 35°C	15,59 A
Märkström vid 40°C	15,18 A
Märkström vid 45°C	14,75 A
Märkström vid 50°C	14,31 A
Märkström 55°C	13,86 A
Märkström 60°C	13,39 A
Märkström 65°C	12,90 A
Märkström 70°C	12,39 A
Märkkortslutningbrytförmåga Icn under 230V AC enligt IEC61009-1	10 kA

Arkitektur

Kurva	C
Antal poler	1P+N

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	10 kA
---	-------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2 Nm

Elektrisk ström

Slut- brytförmåga I _{dm}	10 kA
Nominell felström I _{dn}	30 mA

Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5,76 W
--	--------

Användningsförhållanden

Energibegränsningsklass I ² t	3
Drifttemperatur	-25 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,10 - 2,10 Nm
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	53,20 mm
Djup	70 mm

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------