



FL130A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 1250mm l 800mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 1250 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,2 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|---|
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|--|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|------------|---------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau | Acier |

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 8 |
|-------------------|---|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |