



FL130A

**Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1250 mm |
| Šířka            | 800 mm  |
| Hloubka          | 300 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1,2 mm  |

**Bezpečnost**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP65                           |
| Třída izolace          | Třída izolace                  |
| Typ uzamčení           | 3stranný 7 mm<br>Zámek na klíč |
| Mechanická odolnost IK | IK10                           |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet otvorů v desce příruby | 2 |
|------------------------------|---|

**Instalace, montáž**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž                      | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Světle šedá       |
| Kód RAL  | 7035              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 8 |
|-----------------------|---|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 250 A |
|-----------------|-------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |