



VANR12019005

Deksel R12 met set voor vloerdoos voor uitlaat TULAA105, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte	90 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buiten diameter	325 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
-----------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	10 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
Aantal Schuko-contactdozen	12

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP66

Afbeeldingen | tekeningen

