



VANR12019005

supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	90 mm
Vestavěný průměr	306 mm
Vnější průměr	325 mm

**Konfigurace**

Instalační velikost (podlahová instalace)	R12
---	-----

**Instalace, montáž**

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ne
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ne
Vhodné pro mokré čištění	Ano

**Instrukce**

Údržba podlah	Mokré
---------------	-------

**Materiál**

Materiál	Hliník
----------	--------

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	10 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

**Funkce**

Vhodné pro podlahový žlab	Ne
---------------------------	----

**Tvar**

Tvar	Kulatý
------	--------

**Texty**

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

**Materiál**

Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	3
----------------------	---

**Vybavení**

Počet zásuvek SCHUKO	12
Počet vestavěných zařízení	12
Počet nosičů přistorjů	3
Počet zásuvkových boxů	3

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK10
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66

Ilustrace a výkresy

