



HCS126AC

Interrupteur Sectionneur h3+ P160 4P 125A CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui