



HCS126AC

**Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	2 kA

**Architektura**

Počet pólů	4
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

**Připojení**

Průřez plného vodiče	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	6 - 70 mm <sup>2</sup>

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Funkce**

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano