



LNH0025M

Fusível de facas NH000 gG 25A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

gG

Fusível

Dimensão do fusível

NH000

Características do fusível

gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

AC/DC

Intensidade de corrente

Corrente nominal

25 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

2,40 W

Dimensões

Altura

58,50 mm

Largura

21 mm

Profundidade

79 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim