



LNH0025M

Pojistka nožová NH000 gG 500V 25A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gG

Pojistka

Velikost pojistky NH000

Charakteristika pojistek gG

Napětí

Typ napájecího napětí AC/DC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 25 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 2,40 W

Rozměry

Výška 58,50 mm

Šířka 21 mm

Hloubka 79 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano