



SVN411

Bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC

Caractéristiques techniques

Equipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de contacts inverseurs | 0   |
| Nombre de contacts NC         | 0   |
| Nombre de contacts NO         | 1   |
| Avec lampe de signalisation   | Oui |

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant de commutation  | 16 A |
| Courant assigné nominal | 16 A |

Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 83 mm    |
| Largeur    | 17,50 mm |
| Profondeur | 66 mm    |

Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 250 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

