



SVN411

**Bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	1
Avec lampe de signalisation	Oui

**Courant électrique**

Courant de contact momentané	16 A
Courant assigné nominal	16 A

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

**Tension**

Tension nominale d'isolement $U_i$	250 V
Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 230 V

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

