



926102505



Integro - Tom. USB carreg. 3A, antrac mt

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
--------------------------	-------

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Código RAL	7021
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Potência

Potência de saída	15 W
-------------------	------

Potência absorvida em standby	0,15 W
-------------------------------	--------

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
-------------------	-------------

Tensão de saída	5 - 5 V
-----------------	---------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,20 A
------------------	--------

Corrente de saída	3000 mA
-------------------	---------

Textos

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
------------------------	--------------------------

Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
---------	--

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----