



ESD225

Magneetschakelaar 25A, 2 maakcontacten, eco, 24V

Technische karakteristieken

Aansluiting

Soort contact	2 maak
---------------	--------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	25 A
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC3	8,5 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Stuurspanning AC	24 - 24 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Gebruik

Gebruikerscategorie	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4 W
Verbruik bij inkomende stroom	10,70 VA

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,85 mm
Diepte	60 mm

Aansluiting

Aantal contacten	2
------------------	---

Uitrusting

Aantal NO contacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Met schakelaar voor manuele bediening	Nee

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 10 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM
-------------------------	----------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----