




WXF024

gallery 2M Botão inversor de cordão

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Materiais

Cor	Cinzentos
Acabamento	Mate
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	40,35 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	41 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP21
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Sem gravação
Tipo de ligação	Com terminal Sanvis

Adequado para

gallery	
---------	--