




WXF024

Taster, potezni, jezgro, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Arhitektura

Broj polova 2

Materijali

Boja Siva

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 40,35 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 41 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Vrsta veze Sa Sanvis stezaljkom

Pogodno za

Hager gallery