



WXF024

**Taster, potezni, jezgro, gallery, 2M**

**Tehničke karakteristike**

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Arhitektura**

Broj polova 2

**Materijali**

Boja Siva

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

**Dimenzije**

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 40,35 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 41 mm

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 0

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Otpornost na udarce IK IK05

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -10 - 35 °C

**Tekst**

Otisak Bez otiska/natpisa

Vrsta veze Sa Sanvis stezaljkom

**Pogodno za**

gallery