




WXF024

GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10Α 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 2

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 40,35 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 41 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτες Sanvis

Κατάλληλο για

Hager gallery