



FWB62N3

Coffret FWB,univers IP44,classell,96mod,w. cover 150mm,950x550x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	10
Nombre rangées	10
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	24
----------------------------	----

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP44

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----