



FWB62N3

Coffret FWB,univers IP44, class II, 96 mod, w. cover 150mm, 950x550x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	10
-----------------	----

Nombre rangées	10
----------------	----

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	950 mm
---------	--------

Largeur	550 mm
---------	--------

Profondeur	165 mm
------------	--------

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	24
----------------------------	----

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
-----------------	-------------------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Aacier
---------	--------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Indice de protection IP	IP44
-------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----