



FWB62GS

FW sup. IP44 PT a.950 l.550, 144M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	12
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	950 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Dimensões

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

Ligações

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP44

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----