



20266089

**Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

**Električna struja**

Nazivna struja	5 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	10 A

**Napon**

Nazivni napon	230-230 V
---------------	-----------

**Napajanje**

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Postavke**

Zadana vrijednost komfor moda	5 - 30 °C
-------------------------------	-----------

**Materijali**

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	47,50 mm

**Ekran**

Sa ekranom	Ne
------------	----

**Oprema**

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	0,50 K
Vrsta termostata	Sobni termostat
Vrsta sonde	Bimetalno
Sa grijačem	Da

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Veza**

Vrsta kontakata	1x izmjenični
-----------------	---------------

**Kompatibilnost**

Vrsta kontrole HVAC-a	Grijanje Hlađenje
-----------------------	----------------------

**Uvjeti korištenja**

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

**Tekst**

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisak	Sa otiskom

---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da