




20266089

## Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kontrolni/radni element | Rotirajući |
|-------------------------|------------|

#### Električna struja

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nazivna struja                    | 5 A  |
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 10 A |

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 - 250 V |
| Nazivni napon | 250 V       |

#### Napajanje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Napon napajanja | 230 V AC |
|-----------------|----------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Postavke

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Zadana vrijednost komfor moda | 5 - 30 °C |
|-------------------------------|-----------|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Polarna bijela    |
| RAL kod         | 9010              |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš   |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 71 mm    |
| Širina | 71 mm    |
| Dubina | 47,50 mm |

#### Ekran

|            |    |
|------------|----|
| Sa ekranom | Ne |
|------------|----|

#### Oprema

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja | 0,50 (unece.unit.KEL) |
| Vrsta termostata                          | Sobni termostat       |
| Vrsta sonde                               | Bimetalno             |
| Sa grijačem                               | Da                    |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Vrsta kontakata | 1x izmjenični |
|-----------------|---------------|

#### Uvjeti korištenja

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Klasa energetske učinkovitosti | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

#### Tekst

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Način instalacije      | Bez krala              |
| Vrsta veze             | Sa ubodnim stezaljkama |
| Termalna recirkulacija | Sa termičkim povratom  |
| Otisak                 | Sa otiskom             |

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |