



20266084

**Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Rotirajući

**Električna struja**

Nazivna struja 5 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

**Napon**

Nazivni napon 230-230 V

**Napajanje**

Napon napajanja 230 V AC

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Postavke**

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

**Materijali**

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Metal  
Plastika

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47,50 mm

**Ekran**

Sa ekranom Ne

**Oprema**

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sa grijačem Da

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Veza**

Vrsta kontakata 1x izmjenični

**Kompatibilnost**

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje  
Hlađenje

**Uvjeti korištenja**

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

**Tekst**

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da