




20266084

Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 5 A

Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Metal
Plastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47,50 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 (unece.unit.KEL)

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetалno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1x izmjenični

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da