



20266084

**Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Otočný

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 5 A

Max. spínací proud 10 A

**Napětí**

Jmenovité napětí 230-230 V

**Napájení 230 V, záložní baterie 10 let**

Napájecí napětí 230 V AC

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Nastavení**

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

**Materiál**

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 47,50 mm

**Obrazovka**

S displejem Ne

**Vybavení**

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

S ohříváčem Ano

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Připojení**

Typ kontaktu 1x přepínač

**Přenos**

Typ řízení HVAC Vytápění  
Chlazení

**Podmínky použití**

Třída energetické účinnosti I (1%)

**Texty**

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Teplná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

---

**Udržitelnost**

---

Bez REACh-SVHC

Ano

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano