




20266084

Termostat s prepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 5 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 47,50 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano