



WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Éclairage Possibilité d'indicateur en option sur la LED d'état

Bouton poussoir No

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui