



WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2 voies

Textes

Éclairage Affichage des fonctions en option via des LED d'état

Bouton poussoir Non

Durabilité

Conformité REACH Oui