



DAP45700ELN

**Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Dubina	66 mm
Širina	66 mm
Visina nakon ugradnje	0,65 - 0,65 m
Podešavanje visine	0 mm
Unutrašnji presjek	1900 - 1900 mm <sup>2</sup>
Oblik pola	Pravougaono
Širina poklopca	45 mm

**Poklopac, vrata**

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
---------------------------------------	---

**Oprema**

Podesimo	Ne
Prenosivo je	Ne

**Kabal**

Pozicija ulaza za kabal	Dno
-------------------------	-----

**Instalacija, montaža**

Moguća montaža na strop	Ne
Prikladno za montažu na tlo	Da

**Materijali**

Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano
Boja	Aluminij

**Konfiguracija**

Broj strana za instalaciju	Jednostrano
----------------------------	-------------

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

**Ilustracije / crteži**

