



DAP45700ELN

**Elektroinstalační sloupek jednostranný DA200-45, 700mm, přírodní elox**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Hloubka               | 66 mm                       |
| Šířka                 | 66 mm                       |
| Instalační výška      | 0,65 - 0,65 m               |
| Nastavení výšky       | 0 mm                        |
| Vnitřní průřez vodiče | 1900 - 1900 mm <sup>2</sup> |
| Tvar sloupku          | Obdélníkový                 |
| Šířka víka            | 45 mm                       |

**Kryt, dveře**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet namontovatelných vík | 1 |
|----------------------------|---|

**Vybavení**

|              |    |
|--------------|----|
| Nastavitelný | Ne |
| Je přenosný  | Ne |

**Kabel**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Umístění kabelového vstupu | Spodní část |
|----------------------------|-------------|

**Instalace, montáž**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Možnost montáže na strop | Ne  |
| Vhodné pro montáž na zem | Ano |

**Materiál**

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník    |
| Povrch   | Eloxovaný |
| Barva    | Hliník    |

**Konfigurace**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Počet stran pro instalaci | Jednostranný |
|---------------------------|--------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

