



DAP45700ELN

ΤΕΗΑΛΙΤ ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 700mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Βάθος	66 mm
Πλάτος	66 mm
Ύψος εγκατάστασης	0,65 - 0,65 m
Ρύθμιση ύψους	0 mm
Εσωτερική διατομή	1900 - 1900 mm ²
Σχήμα πόλου	Ορθογώνιο
Πλάτος καλύμματος	45 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	1
------------------------------------	---

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο	Όχι
Είναι φορητό	Όχι

Καλώδιο

Θέση εισόδου καλωδίου	Κάτω μέρος
-----------------------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	Ναι

Υλικά

Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο
Χρώμα	Αλουμίνιο

Ρύθμιση

Αριθμός πλευρών για εγκατάσταση	Μονής πλευράς
---------------------------------	---------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

