



10537004

Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	230,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond
	Voor horizontale montage

Geschikt voor

K.x
K.5