



10537004

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula 3

Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrđajući čelik
Termoplastika

Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 82 mm

Širina 230,50 mm

Dubina 41,50 mm

Ugrađena dubina 36 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal Da

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje Vodoravno/Horizontalno

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Način instalacije Za montažu na zapaljivu površinu
Za horizontalnu montažu