



LFF6006069016

**Topo LF 30/40/60060**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|         |       |
|---------|-------|
| Altura  | 60 mm |
| Largura | 57 mm |

**Materiais**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | PC-ABS          |
| Tratamento | Sem tratamento  |
| Cor        | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016            |

**Índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

**Equipamento**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

**Configuração**

|              |     |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Sim |
|--------------|-----|

**Conectividade**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo de montagem | Ligaçāo com parafuso<br>Montagem de encaixe |
|------------------|---|

**Adequado para**

|                                |
|--------------------------------|
| LF 30x60 / LF 40x60 / LF 60x60 |
|--------------------------------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógenio    | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |