




UDB2120170

Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	428 mm
Hauteur minimale de la chape	120 mm
Plage de nivellement	120 - 170 mm
Taille nominale	240 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

Matière

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

