



41666084

Q.x - tomada NEMA 5-15 R, alumínio

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	15 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	125 V
Tensão nominal	125 - 125 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade da montagem	19 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker Q.x	
------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim