



41666084

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, alu pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 125 V

Električna struja

Nazivna struja 15 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Ugrađena dubina 19 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu NEMA

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

REACH-bez SVHC

Da

Usklađeno sa RoHS

Da