



FL119A

**Quadro in lamiera a parete con porta cieca H650 L500 P200 orion plus**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	650 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	1,2 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

**Equipaggiamento**

Numero di file	4
----------------	---

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si